

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2393.300

Kisko sisärakenteille, AX

Osavaltio: 21.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2393.300 - Kisko sisärakenteille, AX

Asennus kaappiin ilman porauksia. Asennus on mahdollista sivu-, pohja- ja kattopinnoissa oleviin kiinnityspisteisiin 25 N kuormitukseen asti.

ominaisuudet

Tilausno	AX 2393.300
Tuotekuvaus	Asennus kaappiin ilman porauksia. Asennus on mahdollista sivu-, pohja- ja kattopinnoilla oleviin kiinnityspisteisiin 25 N:n kuormaan asti. Säädetävissä kahden järjestelmäreikäriivin avulla, luo lisäasennuspinnan esim. seuraaville: Järjestelmäkisko 14 x 39 mm, kaappivalaisimet, ovikytkin, oven aukipitolaite, kaapeliletkun pidike.
Hyödyt	Vain yksi ruuvi kiskon kiinnitykseen koteloon Sis. adapterin ovikytkimelle Yhteensopivuus VX25 -järjestelmälisävarusteidenkanssa Koteloituokka säilyy Automaattinen potentiaalintasaus Jälkiasennus asennetuista asennuslevyistä huolimatta. Asennus laippalevyn yli mahdollista.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Asennusohje	LED-järjestelmävalaisimien asennukseen vain sisäkäyttöön tarkoitettun asennuskulman kanssa
Sopii:	Kaappityyppi: AX Syvyys: = 300 mm
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	0,78 kg
Bruttopaino	0,792 kg
Tullitariffinimike	73269098
ECLASS 8.0	27189234
Tuotekuvaus	AX Rail for interior installation, for D: 300 mm