

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2394.300

Kisko sisärakenteille, AX

Osavaltio: 7.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2394.300 - Kisko sisärakenteille, AX

Asennus kaappiin ilman porauksia. Asennus on mahdollista kaikkiin pintoihin. Luo lisäasennuspinnan esim. VX-järjestelmäkiskolle 23 x 64 mm, VX-järjestelmäkiskolle 14 x 39 mm, LED-valaisimille, ovikytkimille, ovisalvoille, VX-kaapeliin kiinnityskiskoille ja kannatinkiskoille.



ominaisuudet

Tilausno	AX 2394.300
Tuotekuvaus	Asennus koteloon ilman porauksia. Asennus mahdollista kotelon sisäpinoissa oleviin kiinnityspisteisiin pohjaan, kattoon ja sivuille. Säädettävissä kahden reikärivin avulla, toimii lisäasennuspintana esim. seuraaville: Järjestelmäkisko 14 x 39 mm, kaappivalaisimet, ovikytkin, oven aukipitosalpa, kaapeliletkun pidike.
Hyödyt	Järjestelmäkotelo AX:lle Yhteensopivuus VX25 -järjestelmälisävarusteidenkanssa Ajansäästö asennuksesta ilman porauksia Koteloituokka säilyy Automaattinen potentiaalintasaus Parempi kantavuus ja vakaus
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Kisko sisärakenteille, AX Adapterit Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje	LED-järjestelmävalaisimien asennukseen tarvitaan joko VX-järjestelmärunko 23 x 64 mm tai sisäkäyttöön tarkoitettu asennuskulma
Sopii:	Kaappityyppi: AX Syvyys: = 300 mm

ominaisuudet

Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	1,12 kg
Bruttopaino	1,16 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Tuotekuvaus	AX-kisko sisärakenteita varten, syvyydelle 300 mm