



# AX 2394.300

## Kisko sisärakenteille, AX

Osavaltio: 10.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2394.300 - Kisko sisärakenteille, AX

Asennus kaappiin ilman porauksia. Asennus on mahdollista kaikkiin pintoihin. Luo lisäasennuspinnan esim. VX-järjestelmäkiskolle 23 x 64 mm, VX-järjestelmäkiskolle 14 x 39 mm, LED-valaisimille, ovikytkimille, ovisalvoille, VX-kaapelien kiinnityskiskoille ja kannatinkiskoille.



## ominaisuudet

Tilausno	AX 2394.300
Tuotekuvaus	Asennus koteloon ilman porauksia. Asennus mahdollista kotelon sisäpinoissa oleviin kiinnityspisteisiin pohjaan, kattoon ja sivuille. Säädettävissä kahden reikärivin avulla, toimii lisäasennuspintana esim. seuraaville: Järjestelmäkisko 14 x 39 mm, kaappivalaisimet, ovikytkin, oven aukipitosalpa, kaapeliletkun pidike.
Hyödyt	Järjestelmäkotelo AX:lle Yhteensopivuus VX25 -järjestelmälisävarusteidenkanssa Ajansäästö asennuksesta ilman porauksia Kotelointiluokka säilyy Automaattinen potentiaalintasaus Parempi kantavuus ja vakaus
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Kisko sisärakenteille, AX Adapterit Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje	LED-järjestelmävalaisimien asennukseen tarvitaan joko VX-järjestelmärunko 23 x 64 mm tai sisäkäyttöön tarkoitettu asennuskulma
Sopii:	Kaappityyppi: AX Syvyys: = 300 mm

# ominaisuudet

Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	1,12 kg
Bruttopaino	1,16 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Tuotekuvaus	AX sisäasennuskisko, kotelosyvyydelle 300 mm, 4 kpl