

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.000 HD-läpivientiholkki

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.000 - HD-läpivientiholkki

Kaapelikiinnitys HD IP 68 (5 bar, 30 min)



ominaisuudet

Tilausnro	HD 2410.000
Rakenne	Normaali
Hyödyt	Estää tehokkaasti haitallisten mikrobin kertymistä, koska ulkopinta on sileä ja suljettu. Merkittävästi helpompi ja kustannuksia säästävä puhdistus verrattuna aiempiin läpivientiholkkeihin.
Käyttöalueet	Elintarvikkeiden ja nautintoaineiden valmistus ja pakkaus Puhdistustekniikka (esim. farmasia-ala) Biotekniikka Kemian teollisuus
Materiaali	Mutteri: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 303) Tiiviste: FDA 21 CFR 177.2600 mukainen
Mitat	Kierre: M12 x 1,5
Kaapelin läpimitalle	3 - 6,5 mm
Käyttölämpötila-alue	-20 °C...100 °C

ominaisuudet

Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 68 (5 bar, 30 min)
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,115 kg
Bruttopaino	0,123 kg
Tullitariffinimike	73181900
ECLASS 8.0	27149109
Tuotekuvaus	Läpivientiholkki M12x1,5 RST vp=5kpl

Hyväksynät

Selitykset	Valmistajan vakuutus
------------	----------------------