


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.001 HD-läpivientiholkki

Osavaltio: 20.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.001 - HD-läpivientiholkki

Kompakti rakenne ja vastamutteri sisältyvät valmiiksi toimitukseen.



ominaisuudet

Tilausno	HD 2410.001
Rakenne	Normaali
Hyödyt	Estää tehokkaasti haitallisten mikrobin kertymistä, koska ulkopinta on sileä ja suljettu. Merkittävästi helpompi ja kustannuksia säästävä puhdistus verrattuna aiempiin läpivientiholkkeihin.
Käyttöalueet	Elintarvikkeiden ja nautintoaineiden valmistus ja pakkaus Puhdistilateknikka (esim. farmasia-ala) Biotekniikka Kemian teollisuus
Materiaali	Mutteri: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 303) Tiiviste: EPDM, FDA 21 CFR 177.2600 mukainen
Toimitus	Sis. Vastamutteri
Mitat	Kierre: M12 x 1,5
Kaapelin läpimitalle	3 - 6,5 mm
Käyttölämpötila-alue	-20 °C...100 °C

ominaisuudet

Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,095 kg
Bruttopaino	0,134 kg
Tullitariffinimike	73072980
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Tuotekuvaus	HD läpivientiholkki M12x1,5, RST (AISI303), 5 kpl

Hyväksynät

Hyväksynät	UR + C-UR (recognized) VDE
------------	-------------------------------