


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 2410.021 HD-läpivientiholkki

Osavaltio: 20.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 2410.021 - HD-läpivientiholkki

Kompakti rakenne ja vastamutteri sisältyvät valmiiksi toimitukseen.



## ominaisuudet

Tilausno	HD 2410.021
Rakenne	Normaali
Hyödyt	Estää tehokkaasti haitallisten mikrobin kertymisen, koska ulkopinta on sileä ja suljettu. Merkittävästi helpompi ja kustannuksia säästävä puhdistus verrattuna aiempiin läpivientiholkkeihin.
Käyttöalueet	Elintarvikkeiden ja nautintoaineiden valmistus ja pakkaus Puhdistilateknikka (esim. farmasia-ala) Biotekniikka Kemian teollisuus
Materiaali	Mutteri: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 303) Tiiviste: EPDM, FDA 21 CFR 177.2600 mukainen
Toimitus	Sis. Vastamutteri
Mitat	Kierre: M20 x 1,5
Kaapelin läpimitalle	6 - 12 mm
Käyttölämpötila-alue	-20 °C...100 °C

# ominaisuudet

---

Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 2 Type 4 Type 4X Tyyppi 12 Type 12K Type 13
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,33 kg
Bruttopaino	0,333 kg
Tullitariffinimike	73072980
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Tuotekuvaus	HD läpivientiholkki M20x1,5, RST (AISI303), 5kpl

---

# Hyväksynät

---

Hyväksynät	UL + C-UL (listed) VDE
------------	---------------------------