


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 2410.111 HD-läpivientiholkki

Osavaltio: 22.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 2410.111 - HD-läpivientiholkki

Kompakti rakenne ja vastamutteri sisältyvät valmiiksi toimitukseen.



## ominaisuudet

Tilausno	HD 2410.111
Rakenne	EMC
Hyödyt	Estää tehokkaasti haitallisten mikrobin kertymistä, koska ulkopinta on sileä ja suljettu. Merkittävästi helpompi ja kustannuksia säästävä puhdistus verrattuna aiempiin läpivientiholkkeihin.
Käyttöalueet	Elintarvikkeiden ja nautintoaineiden valmistus ja pakkaus Puhdistilatekniikka (esim. farmasia-ala) Biotekniikka Kemian teollisuus
Materiaali	Mutteri: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 303) Tiiviste: EPDM, FDA 21 CFR 177.2600 mukainen
Toimitus	Sis. Vastamutteri
Mitat	Kierre: M16 x 1,5
Kaapelin läpimitalle	5 - 10 mm
Käyttölämpötila-alue	-20 °C...100 °C

## ominaisuudet

---

Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,2 kg
Bruttopaino	0,206 kg
Tullitariffinimike	73072980
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Tuotekuvaus	HD läpivientiholkki M16x1,5, EMC, RST (AISI303), 5 kpl

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	UR + C-UR (recognized) VDE
------------	-------------------------------