

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.121 HD-läpivientiholkki

Osavaltio: 7.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.121 - HD-läpivientiholkki

Kompakti rakenne ja vastamutteri sisältyvät valmiiksi toimitukseen.



ominaisuudet

Tilausno	HD 2410.121
Rakenne	EMC
Hyödyt	Estää tehokkaasti haitallisten mikrobin kertymistä, koska ulkopinta on sileä ja suljettu. Merkittävästi helpompi ja kustannuksia säästävä puhdistus verrattuna aiempiin läpivientiholkkeihin.
Käyttöalueet	Elintarvikkeiden ja nautintoaineiden valmistus ja pakkaus Puhdistilateknikka (esim. farmasia-ala) Biotekniikka Kemian teollisuus
Materiaali	Mutteri: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 303) Tiiviste: EPDM, FDA 21 CFR 177.2600 mukainen
Toimitus	Sis. Vastamutteri
Mitat	Kierre: M20 x 1,5
Kaapelin läpimitalle	6 - 12 mm
Käyttölämpötila-alue	-20 °C...100 °C

ominaisuudet

Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 2 Type 4 Type 4X Tyyppi 12 Type 12K Type 13
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,3 kg
Bruttopaino	0,332 kg
Tullitariffinimike	73072980
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Tuotekuvaus	HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M20x1,5, for cables Ø 6-12 mm, EMC version

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed) VDE
------------	---------------------------