

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.110 EMC-läpivientiholkit

Osavaltio: 12.3.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.110 - EMC-läpivientiholkit

Integroidut kiristyslamellit takaavat varman puristuksen ja kaapelia säästävän vedonpoiston.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2411.110
Rakenne	Läpivientiholkit, PG
Tuotekuvaus	Kaapelin suojavaippa voidaan katkaista kosketuskohdasta tai poistaa kaapissa kokonaan. Kaapin puolella oleva kaapelin suojavaippa säilyy. Toimitukseen sisältyvä vastamutteri leikkautuu kiristettäessä kaapin maalipinnan läpi niin, että syntyy sähköä johtava liitos.
Materiaali	Messinki Tiiviste: CR/NBR
Pintakäsittely	Niklattu
Ohje	Suojavaipan minimihalkaisija = kaapelin halkaisija miinus kaapelin suojavaippa
Min. kaapelihalkaisija	5 mm
Maks. kaapelihalkaisija	10 mm
Kotelointiluokka IP 69K	IP 69K
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 68
Näytön läpimitta (min.)	4 mm
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,15 kg
Bruttopaino	0,153 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Hyväksynnät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus