

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2411.601**

**Muoviset läpivientiholkit**

Osavaltio: 7.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.601 - Muoviset läpivientiholkit

Integroidut kiristyslamellit takaavat varman puristuksen ja kaapelia säästävän vedonpoiston.

## ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2411.601
Hyödyt	Läpivientiholkki ja vastamutteri samalla tilausnumerolla, helpottaa tilaamista ja varastointia. Kiristyslamellit takaavat tasaisen puristuksen ja vedonpoiston.
Materiaali	Polyamidi 6 Tiiviste: CR/NBR
Väri	RAL 7035
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 68 (5 bar, 30 min)
Mitat	Korkeus: 22 mm
Kierre	M12 x 1,5
Kierrepituus	8 mm
Min. kaapelihalkaisija	3 mm
Maks. kaapelihalkaisija	6,5 mm
Käyttölämpötila-alue	-30 °C...100 °C
torque	1,8 Nm
Avainväli	15 mm
Mitat	Kierre: M12 x 1,5 Kierrepituus: 8 mm
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 4X
Pakkausyksikkö	50 kpl
Nettopaino	0,05 kg
Bruttopaino	0,22 kg
Tullitariffinimike	39269097

## ominaisuudet

---

ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Tuotekuvaus	SZ Cable gland, polyamide, size: M12x1,5, for cables $\varnothing$ 3-6.5 mm

---

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	CSA + CSAus UR + C-UR (recognized) VDE
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK

---