

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.611

Muoviset läpivientiholkit

Osavaltio: 9.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.611 - Muoviset läpivientiholkit

Integroidut kiristyslamellit takaavat varman puristuksen ja kaapelia säästävän vedonpoiston.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2411.611
Hyödyt	Läpivientiholkki ja vastamutteri samalla tilausnumerolla, helpottaa tilaamista ja varastointia. Kiristyslamellit takaavat tasaisen puristuksen ja vedonpoiston.
Materiaali	Polyamidi 6 Tiiviste: CR/NBR
Väri	RAL 7035
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 68 (5 bar, 30 min)
Mitat	Korkeus: 30 mm
Kierre	M16 x 1,5
Kierrepituus	10 mm
Min. kaapelihalkaisija	5 mm
Maks. kaapelihalkaisija	10 mm
Käyttölämpötila-alue	-30 °C...100 °C
torque	2,5 Nm
Avainväli	22 mm
Mitat	Kierre: M16 x 1,5 Kierrepituus: 10 mm
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 4X
Pakkausyksikkö	50 kpl
Nettopaino	0,5 kg
Bruttopaino	0,546 kg
Tullitariffinimike	39269097

ominaisuudet

ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Tuotekuvaus	SZ Cable gland, polyamide, size: M16x1,5, for cables ø 5-10 mm

Hyväksynät

Hyväksynät	CSA + CSAus UR + C-UR (recognized) VDE
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
