

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.631

Muoviset läpivientiholkit

Osavaltio: 8.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.631 - Muoviset läpivientiholkit

Integroidut kiristyslamellit takaavat varman puristuksen ja kaapelia säästävän vedonpoiston.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2411.631
Hyödyt	Läpivientiholkki ja vastamutteri samalla tilausnumerolla, helpottaa tilaamista ja varastointia. Kiristyslamellit takaavat tasaisen puristuksen ja vedonpoiston.
Materiaali	Polyamidi 6 Tiiviste: CR/NBR
Väri	RAL 7035
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 68 (5 bar, 30 min)
Mitat	Korkeus: 35,5 mm
Kierre	M25 x 1,5
Kierrepituus	8 mm
Min. kaapelihalkaisija	10 mm
Maks. kaapelihalkaisija	17 mm
Käyttölämpötila-alue	-30 °C...100 °C
torque	5 Nm
Avainväli	29 mm
Mitat	Kierre: M25 x 1,5 Kierrepituus: 8 mm
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 4 Type 4X Tyyppi 12 Type 13
Pakkausyksikkö	25 kpl
Nettopaino	0,475 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	0,495 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Tuotekuvaus	SZ läpivientiholkki muovi M25x1,5, kaapelinhalkaisijalle 10-17 mm, 25 kpl, IP68

Hyväksynät

Hyväksynät	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK