


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2411.651

# Muoviset läpivientiholkit

Osavaltio: 11.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.651 - Muoviset läpivientiholkit

Integroidut kiristyslamellit takaavat varman puristuksen ja kaapelia säästävän vedonpoiston.

## ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2411.651
Hyödyt	Läpivientiholkki ja vastamutteri samalla tilausnumerolla, helpottaa tilaamista ja varastointia. Kiristyslamellit takaavat tasaisen puristuksen ja vedonpoiston.
Materiaali	Polyamidi 6 Tiiviste: CR/NBR
Väri	RAL 7035
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 68 (5 bar, 30 min)
Mitat	Korkeus: 47,5 mm
Kierre	M40 x 1,5
Kierrepituus	10 mm
Min. kaapelihalkaisija	19 mm
Maks. kaapelihalkaisija	28 mm
Käyttölämpötila-alue	-30 °C...100 °C
torque	12 Nm
Avainväli	46 mm
Mitat	Kierre: M40 x 1,5 Kierrepituus: 10 mm
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 4 Type 4X Tyyppi 12 Type 13
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,25 kg

## ominaisuudet

---

Bruttopaino	0,28 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Tuotekuvaus	SZ läpivientiholkki muovi M40x1,5, kaapelinhalkaisijalle 19-28 mm, 5 kpl, IP68

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK