

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.651

Muoviset läpivientiholkit

Osavaltio: 7.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.651 - Muoviset läpivientiholkit

Integroidut kiristyslamellit takaavat varman puristuksen ja kaapelia säästävän vedonpoiston.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2411.651
Hyödyt	Läpivientiholkki ja vastamutteri samalla tilausnumerolla, helpottaa tilaamista ja varastointia. Kiristyslamellit takaavat tasaisen puristuksen ja vedonpoiston.
Materiaali	Polyamidi 6 Tiiviste: CR/NBR
Väri	RAL 7035
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 68 (5 bar, 30 min)
Mitat	Korkeus: 47,5 mm
Kierre	M40 x 1,5
Kierrepituus	10 mm
Min. kaapelihalkaisija	19 mm
Maks. kaapelihalkaisija	28 mm
Käyttölämpötila-alue	-30 °C...100 °C
torque	12 Nm
Avainväli	46 mm
Mitat	Kierre: M40 x 1,5 Kierrepituus: 10 mm
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 4 Type 4X Tyyppi 12 Type 13
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,25 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	0,28 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Tuotekuvaus	SZ Cable gland, polyamide, size: M40x1,5, for cables ø 19-28 mm

Hyväksynät

Hyväksynät	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
