

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2411.801**

**Kaapelinläpivienti, messinki**

Osavaltio: 13.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.801 - Kaapelinläpivienti, messinki

Integroidut kiristyslamellit takaavat varman puristuksen ja kaapelia säästävän vedonpoiston.

## ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2411.801
Hyödyt	Läpivientiholkki ja vastamutteri samalla tilausnumerolla, helpottaa tilaamista ja varastointia. Kiristyslamellit takaavat tasaisen puristuksen ja vedonpoiston.
Materiaali	Messinki Tiiviste: CR/NBR
Pintakäsittely	Niklattu
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 68 (5 bar, 30 min)
Mitat	Korkeus: 22 mm
Kierre	M12 x 1,5
Kierrepituus	6 mm
Min. kaapelihalkaisija	3 mm
Maks. kaapelihalkaisija	6,5 mm
Käyttölämpötila-alue	-40 °C...100 °C
torque	5,5 Nm
Avainväli	14 mm
Mitat	Kierre: M12 x 1,5 Kierrepituus: 6 mm
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 4X
Pakkausyksikkö	15 kpl
Nettopaino	0,195 kg
Bruttopaino	0,222 kg
Tullitariffinimike	74198090

## ominaisuudet

---

ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Tuotekuvaus	SZ Cable gland, brass, size: M12x1,5, for cables $\varnothing$ 3-6.5 mm

---

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	UR + C-UR (recognized) VDE
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK

---