


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.811

Kaapelinläpivienti, messinki

Osavaltio: 8.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.811 - Kaapelinläpivienti, messinki

Integroidut kiristyslamellit takaavat varman puristuksen ja kaapelia säästävän vedonpoiston.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2411.811
Hyödyt	Läpivientiholkki ja vastamutteri samalla tilausnumerolla, helpottaa tilaamista ja varastointia. Kiristyslamellit takaavat tasaisen puristuksen ja vedonpoiston.
Materiaali	Messinki Tiiviste: CR/NBR
Pintakäsittely	Niklattu
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 68 (5 bar, 30 min)
Mitat	Korkeus: 28 mm
Kierre	M16 x 1,5
Kierrepituus	7 mm
Min. kaapelihalkaisija	5 mm
Maks. kaapelihalkaisija	10 mm
Käyttölämpötila-alue	-40 °C...100 °C
torque	9 Nm
Avainväli	20 mm
Mitat	Kierre: M16 x 1,5 Kierrepituus: 7 mm
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 4X
Pakkausyksikkö	15 kpl
Nettopaino	0,3 kg
Bruttopaino	0,451 kg
Tullitariffinimike	74198090

ominaisuudet

ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Tuotekuvaus	SZ läpivientiholkki messinki M16x1,5, kaapelinhalkaisijalle 5-10 mm, 15 kpl, IP68

Hyväksynät

Hyväksynät	UR + C-UR (recognized) VDE
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
