

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2411.821**

**Kaapelinläpivienti, messinki**

Osavaltio: 8.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.821 - Kaapelinläpivienti, messinki

Integroidut kiristyslamellit takaavat varman puristuksen ja kaapelia säästävän vedonpoiston.

## ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2411.821
Hyödyt	Läpivientiholkki ja vastamutteri samalla tilausnumerolla, helpottaa tilaamista ja varastointia. Kiristyslamellit takaavat tasaisen puristuksen ja vedonpoiston.
Materiaali	Messinki Tiiviste: CR/NBR
Pintakäsittely	Niklattu
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 68 (5 bar, 30 min)
Mitat	Korkeus: 26 mm
Kierre	M20 x 1,5
Kierrepituus	8 mm
Min. kaapelihalkaisija	6 mm
Maks. kaapelihalkaisija	12 mm
Käyttölämpötila-alue	-40 °C...100 °C
torque	8 Nm
Avainväli	22 mm
Mitat	Kierre: M20 x 1,5 Kierrepituus: 8 mm
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 4 Type 4X Tyyppi 12 Type 13
Pakkausyksikkö	10 kpl
Nettopaino	0,33 kg

## ominaisuudet

---

Bruttopaino	0,342 kg
Tullitariffinimike	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Tuotekuvaus	SZ läpivientiholkki messinki M20x1,5, kaapelinhalkaisijalle 6-12 mm, 10 kpl, IP68

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	UL + C-UL (listed) VDE
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK