

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.861

Kaapelinläpivienti, messinki

Osavaltio: 8.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.861 - Kaapelinläpivienti, messinki

Integroidut kiristyslamellit takaavat varman puristuksen ja kaapelia säästävän vedonpoiston.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2411.861
Hyödyt	Läpivientiholkki ja vastamutteri samalla tilausnumerolla, helpottaa tilaamista ja varastointia. Kiristyslamellit takaavat tasaisen puristuksen ja vedonpoiston.
Materiaali	Messinki Tiiviste: CR/NBR
Pintakäsittely	Niklattu
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 68 (5 bar, 30 min)
Mitat	Korkeus: 52 mm
Kierre	M50 x 1,5
Kierrepituus	9 mm
Min. kaapelihalkaisija	27 mm
Maks. kaapelihalkaisija	38 mm
Käyttölämpötila-alue	-40 °C...100 °C
torque	35 Nm
Avainväli	58 mm
Mitat	Kierre: M50 x 1,5 Kierrepituus: 9 mm
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 4 Type 4X Tyyppi 12 Type 13
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	0,6 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	0,678 kg
Tullitariffinimike	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Tuotekuvaus	SZ läpivientiholkki messinki M50x1,5, kaapelinhalkaisijalle 27-38 mm, 2 kpl, IP68

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed) VDE
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK