

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2433.010 Seinäkiinnike

Osavaltio: 14.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2433.010 - Seinäkiinnike ruostumattomiin AX- ja KX-kaappeihin

Ruostumattomien AX- ja KX-teräslevykoteloiden kiinnitykseen.

## ominaisuudet

Tilausno	SZ 2433.010
Tuotekuvaus	Ruostumattomien AX- ja KX-koteloiden kiinnitykseen.
Hyödyt	Seinäkiinnike on helppo ripustaa seinälle esiasennettuun ruuviin Erialaisten asennustapojen avulla seinäkiinnityksen voi mukauttaa olosuhteiden mukaan Tarvittaessa pidike voidaan varustaa peitelevyllä
Materiaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Toimitus	Seinäkiinnike Peitetulpat Sis. kiinnitystarvikkeet
Etäisyys seinässä	20 mm
Ohje	Kotelointiluokan ja hygieniasyiden takia ruostumattomissa koteloidissa ei ole reikiä seinäkiinnitystä varten.
Sopii:	Kaappityyppi: AX ruostumaton teräs KX ruostumaton teräs
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Tyyppi 12
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	0,4 kg
Bruttopaino	0,42 kg
Tullitariffinimike	83025000
ETIM 9	EC002625

## ominaisuudet

---

ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Tuotekuvaus	SZ Wall mounting bracket, for AX and KX, stainless steel 1.4301, wall distance: 20 mm

---

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	UL + C-UL - FTTA
------------	------------------

---