

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2435.000**

**Lukkojärjestelmä Ergoform-S**

Osavaltio: 2.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2435.000 - Lukkojärjestelmä Ergoform-S

Vaihtoehtoisten lukkojärjestelmien muutosasennukseen, esim. puoliprofiilisylinteri, varmuuslukkopesä jne.

## ominaisuudet

Tilausno	SZ 2435.000
Rakenne	Normaali
Tuotekuvaus	Vapautettu kahva aukeaa eteenpäin ja sitä käännetään lukon avaamiseksi.
Materiaali	Painevalettu sinkki
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	RAL 7035
Lukko	Lukituksen rakenne: Valmisteltu A-mallin lukkopesille, puoliprofiilisylinterien asennukseen, kun niiden kokonaispituus on 40 tai 45 mm (DIN 18 252), tai turvalukko- ja painonappipesien asennukseen, kun niiden pituus on 40 mm
Sopii kotelotyypille	AE 3-pistelukolla AE-pohjainen 3-pistelukolla Seinäkotelo AE 3-pistelukolla TP-alaosat Yksittäispulpetin TP ovi TP-yleispulpetti AE 3-pistelukolla, ruostumaton teräs AE-pohjainen 3-pistelukolla, ruostumaton teräs Yksittäispulpetin ovi ruostumatonta terästä TE
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,5 kg
Bruttopaino	0,54 kg
Tullitariffinimike	83024110
ETIM 9	EC000327

# ominaisuudet

---

ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Tuotekuvaus	Ergoform S-kahva RAL7035

---