

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2435.000

Lukkojärjestelmä Ergoform-S

Osavaltio: 19.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2435.000 - Lukkojärjestelmä Ergoform-S

Vaihtoehtoisten lukkojärjestelmien muutosasennukseen, esim. puoliprofiilisylinteri, varmuuslukkopesä jne.

ominaisuudet

Tilausno	SZ 2435.000
Rakenne	Normaali
Tuotekuvaus	Vapautettu kahva aukeaa eteenpäin ja sitä käännetään lukon avaamiseksi.
Materiaali	Painevalettu sinkki
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	RAL 7035
Lukko	Lukituksen rakenne: Valmisteltu A-mallin lukkopesille, puoliprofiilisylinterien asennukseen, kun niiden kokonaispituus on 40 tai 45 mm (DIN 18 252), tai turvalukko- ja painonappipesien asennukseen, kun niiden pituus on 40 mm
Sopii kotelotyypille	AE 3-pistelukolla AE-pohjainen 3-pistelukolla Seinäkotelo AE 3-pistelukolla TP-alaosat Yksittäispulpetin TP ovi TP-yleispulpetti AE 3-pistelukolla, ruostumaton teräs AE-pohjainen 3-pistelukolla, ruostumaton teräs Yksittäispulpetin ovi ruostumatonta terästä TE
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,5 kg
Bruttopaino	0,54 kg
Tullitariffinimike	83024110
ETIM 9	EC000327

ominaisuudet

ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Tuotekuvaus	Ergoform S-kahva RAL7035
