

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2435.100 AX-Komfort-kahva

Osavaltio: 21.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2435.100 - AX-Komfort-kahva

Vapautettu kahva aukeaa eteenpäin ja sitä käännetään lukon avaamiseksi.

## ominaisuudet

Tilausnro	AX 2435.100
Rakenne	lukkopesille ja profiilipuolisylinterille
Tuotekuvaus	Vapautettu kahva aukeaa eteenpäin ja sitä käännetään lukon avaamiseksi.
Materiaali	Painevalettu sinkki
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	RAL 7035
Lukko	Lukituksen rakenne: Valmisteltu A-mallin lukkopesille, puoliprofiilisylinterien asennukseen, kun niiden kokonaispituus on 40 tai 45 mm (DIN 18 252), tai turvalukko- ja painonappipesien asennukseen, kun niiden pituus on 40 mm
Sopii kotelotyyppille	AX kolmipistelukitusjärjestelmä TE TP-alaosat TX CableNet
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppi 12
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,56 kg
Bruttopaino	0,58 kg
Tullitariffinimike	83024110
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

# ominaisuudet

---

Tuotekuvaus

AX komfort-kahva, tankolukolliselle AX teräskotelolle ja suurille VX kääntökehyksille, lukkopesille tai puoliprofiilisynterille, painevalettu sinkki RAL7035

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

DNV  
UL + C-UL - FTTA