

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2435.400 AX-Komfort-kahva

Osavaltio: 10.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2435.400 - AX-Komfort-kahva

Vapautettu kahva aukeaa eteenpäin ja sitä käännetään lukon avaamiseksi.

ominaisuudet

Tilausno	AX 2435.400
Rakenne	riippulukolle, lukkopesille ja profiilipuolisylinterille
Tuotekuvaus	Vapautettu kahva aukeaa eteenpäin ja sitä käännetään lukon avaamiseksi.
Materiaali	Painevalettu sinkki
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	RAL 7035
Lukko	Lukituksen rakenne: Valmisteltu A-mallin lukkopesille, puoliprofiilisylinterien asennukseen, kun niiden kokonaispituus on 40 tai 45 mm (DIN 18 252), tai turvalukko- ja painonappipesien asennukseen, kun niiden pituus on 40 mm
Sopii kotelotyypille	AX kolmipistelukitusjärjestelmä TE TP-alaosat
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppejä 12
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,53 kg
Bruttopaino	0,58 kg
Tullitariffinimike	83024110
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Tuotekuvaus	AX Comfort handle, for AX with locking rod, for padlock and lock inserts or semi-cylinders

Hyväksynnät

Hyväksynnät

DNV-GL

UL + C-UL - FTFA