

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2452.000

Lukkojärjestelmä Ergoform-S

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2452.000 - Lukkojärjestelmä Ergoform-S

Vaihtoehtoisten lukkojärjestelmien muutosasennukseen, esim. puoliprofiilisylinteri, varmuuslukkopesä jne.

ominaisuudet

| | |
|----------------------|--|
| Tilausnro | SZ 2452.000 |
| Rakenne | Normaali |
| Tuotekuvaus | Vapautettu kahva aukeaa eteenpäin ja sitä käännetään lukon avaamiseksi. |
| Materiaali | Painevalettu sinkki |
| Pintakäsittely | Pulverimaalattu |
| Väri | Niklattu, matta |
| Lukko | Lukituksen rakenne: Valmisteltu A-mallin lukkopesille, puoliprofiilisylinterien asennukseen, kun niiden kokonaispituus on 40 tai 45 mm (DIN 18 252), tai turvalukko- ja painonappipesien asennukseen, kun niiden pituus on 40 mm |
| Sopii kotelotyypille | AE 3-pistelukolla AE-pohjainen 3-pistelukolla Seinäkotelo AE 3-pistelukolla TP-alaosat Yksittäispulpetin TP ovi TP-yleispulpetti AE 3-pistelukolla, ruostumaton teräs AE-pohjainen 3-pistelukolla, ruostumaton teräs Yksittäispulpetin ovi ruostumatonta terästä |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 0,496 kg |
| Bruttopaino | 0,516 kg |
| Tullitariffinimike | 83024110 |
| ETIM 9 | EC000327 |
| ETIM 8 | EC000327 |

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27409217

Tuotekuvaus

Kahva ergoform-S niklattu