



SZ 2453.000 - Lukkojärjestelmä Ergoform-S

Vaihtoehtoisten lukkojärjestelmien muutosasennukseen, esim. puoliprofiilisylinteri, varmuuslukkopesä jne.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2453.000
Rakenne	Erikoismalli, valmisteltu ASSA-lukkojärjestelmää varten
Tuotekuvaus	Vapautettu kahva aukeaa eteenpäin ja sitä käännetään lukon avaamiseksi.
Materiaali	Painevalettu sinkki
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	Ruskea
Lukko	Lukituksen rakenne: Esivalmisteltu soikeita ASSA-puoliprofiilisylintereitä varten kokonaispituuteen 26,9 mm asti
Sopii kotelotyypille	AE 3-pistelukolla AE-pohjainen 3-pistelukolla Seinäkotelo AE 3-pistelukolla TP-alaosat Yksittäispulpetin TP ovi TP-yleispulpetti AE 3-pistelukolla, ruostumaton teräs AE-pohjainen 3-pistelukolla, ruostumaton teräs Yksittäispulpetin ovi ruostumatonta terästä
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,4 kg
Bruttopaino	0,422 kg
Tullitariffinimike	83024110
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

ominaisuudet

Tuotekuvaus

Kahva ergoform-S assa