

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2455.010

Lukkojärjestelmä Ergoform-S

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2455.010 - Lukkojärjestelmä Ergoform-S

Vaihtoehtoisten lukkojärjestelmien muutosasennukseen, esim. puoliprofiilisylinteri, varmuuslukkopesä jne.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2455.010
Rakenne	Normaali
Tuotekuvaus	Vapautettu kahva aukeaa eteenpäin ja sitä käännetään lukon avaamiseksi.
Materiaali	Painevalettu sinkki
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	RAL 7035, ruskea kahva ja lenkki
Lukko	Lukituksen rakenne: Valmisteltu A-mallin lukkopesille, puoliprofiilisylinterien asennukseen, kun niiden kokonaispituus on 40 tai 45 mm (DIN 18 252), tai turvalukko- ja painonappipesien asennukseen, kun niiden pituus on 40 mm
Sopii kotelotyypille	AE 3-pistelukolla AE-pohjainen 3-pistelukolla Seinäkotelo AE 3-pistelukolla TP-alaosat Yksittäispulpetin TP ovi TP-yleispulpetti AE 3-pistelukolla, ruostumaton teräs AE-pohjainen 3-pistelukolla, ruostumaton teräs Yksittäispulpetin ovi ruostumatonta terästä
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,525 kg
Bruttopaino	0,535 kg
Tullitariffinimike	83024110
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27409217

Tuotekuvaus

Kahva ergoform-S riippulukolle