

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2459.500**

**Paineentasaustulppa**

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2459.500 - Paineentasaustulppa

Tiivistyskalvolliset paineentasaustulpat polyamidia, integroidulla tiivistekalvolla, erityisesti koteloille, jotka ovat vaihteleville sääolosuhteille alttiina (esim. ulkona).

## ominaisuudet

Tilausno	SZ 2459.500
Tuotekuvaus	Erityisesti silloin, kun kotelo altistuu vaihteleville sääolosuhteille, voi umpinaiseen koteloon muodostua kondenssivettä paine-erojen vuoksi. Integroitu tiivistekalvo estää paine-erojen syntymisen ja siten myös kondenssiveden muodostumisen, lisäksi se suojaa koteloa ulkoapäin tulevalta kosteudelta. Likaantumissuojauksen takia asennettava vain pystysuoriin pintoihin.
Tekniset tiedot	Ilmanläpäisy maks. 120 litraa/tunti, kun paine-ero on 70 mbar Liitântäkierre M12 x 1,5 Voidaan asentaa 4 mm paksuihin materiaaleihin
Materiaali	Polyamidi
Väri	Värisävy RAL 9005
Toimitus	Sis. Vastamutteri
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 4 Type 4X
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 68 IP X8
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,015 kg
Bruttopaino	0,02 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC002009
ETIM 8	EC002009
ECLASS 8.0	27180715

# ominaisuudet

---

Tuotekuvaus

Paineentasaustulppa 5kpl

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

UR + C-UR (recognized)