

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2459.500

Paineentasaustulppa

Osavaltio: 7.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2459.500 - Paineentasaustulppa

Tiivistyskalvolliset paineentasaustulpat polyamidia, integroidulla tiivistekalvolla, erityisesti koteloille, jotka ovat vaihteleville sääolosuhteille alttiina (esim. ulkona).

ominaisuudet

Tilausno	SZ 2459.500
Tuotekuvaus	Erityisesti silloin, kun kotelo altistuu vaihteleville sääolosuhteille, voi umpinaiseen koteloon muodostua kondenssivettä paine-erojen vuoksi. Integroitu tiivistekalvo estää paine-erojen syntymisen ja siten myös kondenssiveden muodostumisen, lisäksi se suojaa koteloa ulkoapäin tulevalta kosteudelta. Likaantumissuojauksen takia asennettava vain pystysuoriin pintoihin.
Tekniset tiedot	Ilmanläpäisy maks. 120 litraa/tunti, kun paine-ero on 70 mbar Liitântäkierre M12 x 1,5 Voidaan asentaa 4 mm paksuihin materiaaleihin
Materiaali	Polyamidi
Väri	Värisävy RAL 9005
Toimitus	Sis. Vastamutteri
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 4 Type 4X
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 68 IP X8
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,015 kg
Bruttopaino	0,02 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC002009
ETIM 8	EC002009
ECLASS 8.0	27180715

ominaisuudet

Tuotekuvaus

SZ paineentasaustulppa

Hyväksynät

Hyväksynät

UR + C-UR (recognized)