

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2474.010

Sadekatos

Osavaltio: 6.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2474.010 - Sadekatos AX-kaapeille

Suojakatos ohjaa viistoutensa ansiosta veden pois katolta ja suojaa koteloa muulta ylhäältä päin tulevalta likaantumiselta.



ominaisuudet

Tilausno	AX 2474.010
Tuotekuvaus	Suojakatos ohjaa viistoutensa ansiosta veden pois katolta ja suojaa koteloa muulta ylhäältä päin tulevalta likaantumiselta.
Materiaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pintakäsittely	Harjattu, karkeus 240
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet	Ruuvattavissa dynaamisilla kuormituksilla
Mitat	Korkeus: 43 mm
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Tyyppi 12
Sopii:	Kaappityyppi: AX Leveys: = 760 mm Syvyys: = 300 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3,64 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	3,94 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000744
ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Tuotekuvaus	AX Protective roof, for WD: 760x300 mm, stainless steel

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL - FTTA
------------	------------------
