

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2482.220**

**Liitännän siirtokaapeli  
seinäliitännällä**

Osavaltio: 9.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2482.220 - Liitännän siirtokaapeli seinäliitännällä

Liitännän siirtämiseen kaapin sisältä – esim. teollisuus-PC:stä ja kytkimistä – kaapin ulkopintaan.

## ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2482.220
Rakenne	A-rakenteinen USB 2.0 -seinäliitin A-rakenteiseen sisäpistokkeeseen
Tuotekuvaus	Liitännän jatkamiseen kaapin sisältä, esim. teollisuus-PC:stä ja kytkimistä, kaapin ulkopintaan. Seinäliitintä tarvitsee yhtä vähän tilaa kuin yksi näppäin.
Hyödyt	Nopeampi huoltaa Kaapin kotelointiluokka ei muutu Vastamutteri leikkautuu maalipintaan, jotta liitoksesta tulee sähköä johtava Suojatulppa ei häviä
Materiaali	Kotelo: Messinki Kansi: Alumiini Tiiviste: Polyamidi
Pintakäsittely	Kotelo: niklattu Kansi: eloksoitu
Pituus	1 m
Mitat	Pituus: 1 m
seinän paksuudelle (maks.)	1 - 6 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP67 suojatulppa suljettuna
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,095 kg
Bruttopaino	0,107 kg
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001408

# ominaisuudet

---

ETIM 8	EC001408
ECLASS 8.0	19059205
Tuotekuvaus	SZ liitosjohto USB, pituus 1,0 m

---