

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2482.600 Läpivientiluukku

Osavaltio: 9.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2482.600 - Lämpivientiluukku FI-suojakytkimelle

Normin EN 60 204-1 mukaan kaikki virtapiirit, joiden nimellisvirta on  $\leq 20$  A, ja jotka syöttävät sähköä koneiden kytkentäkaappien pistorasioihin, on suojattava vikavirtasuojalaitteella, jonka nimellisverotusvirta on  $\leq 30$  mA. Valmisteltu yleisimpien, 2-napaisten FI-/LS-suojakytkimien asennukseen.

## ominaisuudet

Tilausno	SZ 2482.600
Rakenne	Jousiliittimet maks. 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> , liitäntä takana
Tuotekuvaus	Normin EN 60 204-1 mukaan kaikki virtapiirit, joiden nimellisvirta on $\leq 20$ A, ja jotka syöttävät sähköä koneiden kytkentäkaappien pistorasioihin, on suojattava vikavirtasuojalaitteella, jonka nimellisverotusvirta on $\leq 30$ mA. Valmisteltu yleisimpien, 2-napaisten FI-/LS-suojakytkimien asennukseen.
Hyödyt	Suojaa virhevirralta ja ylikuormitukselta Normien mukainen suojaus EN 60 204:n mukaan FI-kytkimen palauttaminen on mahdollista kytkentäkaappia avaamatta Jousimekanismi nostaa avoimen katon 30° ylös. Näin katto ei enää unohdu auki.
Käyttöalueet	Ohjelmoitavana liitäntänä säädöille Huoltokäytävänä verkoille Lisälaitteiden väliaikaiseen liitäntään Olemassa olevien verkkorakenteiden nopeaan liitäntään Integroitujen komponenttien ohjelmointiin ja huoltoon
Toimintotapa	Painettava lukko takaa luotettavan tiivistymisen. Voidaan lukita tarvittaessa.
Materiaali	Asennuskehys: PBT-muovi (musta) Muovinen läppä: Polykarbonaatti (läpikuultava)
Toimitus	Liitäntäluukku, koostuu kokonaan muovikehyksistä, pistoke (VDE), RJ 45 (hylsy/hylsy, Cat 5e) ja aukko FI-suojakytkimelle Esileimaus USB A:lle (hylsy/hylsy) olemassa 3 mm kaksinkertainen, irrotettava kääntönuppi

# ominaisuudet

Asennusaukotus	Aukon leveys: 117 mm Aukotuskorkeus: 91 mm
Ohje	Liitântäluukkua saa käyttää vain asennetun FI-suojakytkimen kanssa
Mitat	Leveys: 131 mm Korkeus: 127 mm
Nimelliskäyttöjännite	250 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisvirta 230 V, 50 Hz	10 - 16 A
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 65
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,56 kg
Bruttopaino	0,569 kg
Tullitariffinimike	85366990
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Tuotekuvaus	SZ liitântäpaneeli, täydellinen, asennuskehys ja liitântäkappaleet, muovinen kansi, RJ45, pistorasia, aukko RDC-suojakytkintä varten

# Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	-----------------------------------------------------------------