

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2482.710

Liitännän siirtokaapeli seinäliitännällä

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2482.710 - Liitännän siirtokaapeli seinäliitännällä

Liitännän siirtämiseen kaapin sisältä – esim. teollisuus-PC:stä ja kytkimistä – kaapin ulkopintaan.

ominaisuudet

| | |
|---------------------------------------|--|
| Tilausnro | SZ 2482.710 |
| Rakenne | RJ45-seinäliitin sisäpistokkeeseen |
| Tuotekuvaus | Liitännän jatkamiseen kaapin sisältä, esim. teollisuus-PC:stä ja kytkimistä, kaapin ulkopintaan. Seinäliitettä tarvitsee yhtä vähän tilaa kuin yksi näppäin. |
| Hyödyt | Nopeampi huoltaa Kaapin kotelointiluokka ei muutu Vastamutteri leikkautuu maalipintaan, jotta liitoksesta tulee sähköä johtava Suojatulppa ei häviä |
| Materiaali | Kotelo: Messinki Kansi: Alumiini Tiiviste: Polyamidi |
| Pintakäsittely | Kotelo: niklattu Kansi: eloksoitu |
| Pituus | 1 m |
| Mitat | Pituus: 1 m |
| seinän paksuudelle (maks.) | 1 - 6 mm |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP67 suojatulppa suljettuna |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 0,079 kg |
| Bruttopaino | 0,096 kg |
| Tullitariffinimike | 85444290 |
| ETIM 9 | EC001408 |

ominaisuudet

| | |
|-------------|--------------------------|
| ETIM 8 | EC001408 |
| ECLASS 8.0 | 19059205 |
| Tuotekuvaus | Interface extension 1,0m |
