

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2485.100 Muoviset kahvat

Osavaltio: 14.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2485.100 - Muoviset kahvat

Vaihtoehto vakiolukkopesälle varmuuslukkopesällä tai ilman.



ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2485.100
Rakenne	C
Väri	RAL 9011
Ohje tilausnumerosta	ei sovi malliin AE 1018.600
Lukko	avainjärjestelmä: ilman varmuuslukkopesää
Sopii kotelotyyppille	AE salpalukolla, ruostumaton teräs AE-pohjainen salpalukolla, ruostumaton teräs Yksittäispulpetin kansi ruostumatonta terästä
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,039 kg
Bruttopaino	0,046 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27409217

Tuotekuvaus

AE-Muovikahva RST