

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.110

# Järjestelmävalaisin LED

Osavaltio: 20.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.110 - Järjestelmävalaisin LED

LED-järjestelmävalaisin – ensimmäinen erityisesti kytkentäkaappiin suunniteltu valaisin!  
Innovatiivisin LED-tekniikka takaa, että taaimmaisessakin kulmassa on riittävästi valoa.



## ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2500.110
Rakenne	ilman pistorasiaa
Hyödyt	Ihanteellinen valaistus koko kytkentäkaapissa Valittavissa klipsi-, ruuvi- tai magneettikiinnitys Sopiva varustus kaikkiin käyttötarkoituksiin
Rakenne	ilman pistorasiaa
Materiaali	Valaisimen runko: suulakepuristettu alumiini Valaisimen kupu: polykarbonaattia Valaisimen päät: PC-ABS
Väri	Kotelo: RAL 7016
Toimitus	Sis. Kiinnitysruuvit
Nimellisteho	7 W
Liitäntämahdollisuudet	Virransyöttö, 2-vaiheinen Läp johdotus, 2-vaiheinen Ovikytkin
Suojausluokka	II (suojaeristetty)

# ominaisuudet

Valaisimen asennustapa	Ruuvikiinnitys Klipsikiinnitys Magneettikiinnitys (lisävaruste)
Asennusmahdollisuudet	Asennettaessa AX-kytkentäkaappeihin tarvitaan AX-kisko sisärakenteita varten ja asennuskiinnitin Suoraan kaappiprofiiliin, jossa on 25 mm:n rasterijako
Valovirta	600 lm
Valon väri	4 000 K (neutraali valkoinen)
Ohje	Liitántatarvikkeet tilattava erikseen
Mitat	Leveys: 337 mm Korkeus: 55 mm Syvyys: 23 mm
Käyttölämpötila-alue	-20 °C...55 °C
Nimelliskäyttöjännite	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 20
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,263 kg
Bruttopaino	0,351 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,4
Tullitariffinimike	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Tuotekuvaus	SZ LED-järjestelmävalaisin, 600 lm, pituus 337 mm, 100-230 V

## Hyväksynät

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

CCC exception letter

ENEC

30 - KC Korea

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK

PCF-declaration