

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.114

# Järjestelmävalaisin LED

Osavaltio: 7.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.114 - Järjestelmävalaisin LED

LED-järjestelmävalaisin – ensimmäinen erityisesti kytkentäkaappiin suunniteltu valaisin!  
Innovatiivisin LED-tekniikka takaa, että taaimmaisessakin kulmassa on riittävästi valoa.



## ominaisuudet

|                        |  |
|------------------------|--|
| Tilausnro              | SZ 2500.114  |
| Rakenne                | ilman pistorasiaa  |
| Hyödyt                 | Ihanteellinen valaistus koko kytkentäkaapissa<br>Valittavissa klipsi-, ruuvi- tai magneettikiinnitys<br>Sopiva varustus kaikkiin käyttötarkoituksiin |
| Rakenne                | ilman pistorasiaa  |
| Materiaali             | Valaisimen runko: suulakepuristettu alumiini<br>Valaisimen kupu: polykarbonaattia<br>Valaisimen päät: PC-ABS   |
| Väri                   | Kotelo: RAL 7016   |
| Toimitus               | Sis. Kiinnitysruuvit   |
| Nimellisteho           | 7 W  |
| Liitäntämahdollisuudet | Virransyöttö, 2-vaiheinen<br>Läp johdotus, 2-vaiheinen<br>Ovikytkin  |
| Suojausluokka          | II (suojaeristetty)  |

# ominaisuudet

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Valaisimen asennustapa                | Ruuvikiinnitys<br>Klipsikiinnitys<br>Magneettikiinnitys (lisävaruste)   |
| Asennusmahdollisuudet                 | Asennettaessa AX-kytkentäkaappeihin tarvitaan AX-kisko sisärakenteita varten ja asennuskiinnitin Suoraan kaappiprofiiliin, jossa on 25 mm:n rasterijako |
| Valovirta                             | 600 lm  |
| Valon väri                            | 4 000 K (neutraali valkoinen)   |
| Ohje                                  | Liitántatarvikkeet tilattava erikseen   |
| Mitat                                 | Leveys: 337 mm<br>Korkeus: 55 mm<br>Syvyys: 23 mm   |
| Käyttölämpötila-alue                  | -20 °C...55 °C  |
| Nimelliskäyttöjännite                 | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 20   |
| Pakkausyksikkö                        | 1 kpl   |
| Nettopaino                            | 0,36 kg   |
| Bruttopaino                           | 0,362 kg  |
| Tullitariffinimike                    | 94054990  |
| ETIM 9                                | EC000321  |
| ETIM 8                                | EC000321  |
| ECLASS 8.0                            | 27189241  |
| Tuotekuvaus                           | SZ Järjestelmävalaisin LED 600 lumen, pituus: 337 mm, 100-230 V, UL   |

## Hyväksynät

|            |    |
|------------|----|
| Hyväksynät | UL |
|------------|----|

# Hyväksynät

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus  
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK  
PCF-declaration