

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.212

Järjestelmävalaisin LED

Osavaltio: 5.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.212 - Järjestelmävalaisin LED

LED-järjestelmävalaisin – ensimmäinen erityisesti kytkentäkaappiin suunniteltu valaisin!
Innovatiivisin LED-teknikka takaa, että taaimmaisessakin kulmassa on riittävästi valoa.



ominaisuudet

| | |
|------------------------|--|
| Tilausnro | SZ 2500.212 |
| Rakenne | pistorasian kanssa |
| Hyödyt | Ihanteellinen valaistus koko kytkentäkaapissa Valittavissa klipsi-, ruuvi- tai magneettikiinnitys Sopiva varustus kaikkiin käyttötarkoituksiin |
| Rakenne | Pistorasia 90° kääntyvä pistoliitin Valon jakauman asettaminen |
| Materiaali | Valaisimen runko: suulakepuristettu alumiini Valaisimen kupu: polykarbonaattia Valaisimen päät: PC-ABS |
| Väri | Kotelo: RAL 7016 |
| Toimitus | Sis. Kiinnitysruuvit |
| Nimellisteho | 11 W |
| Liitäntämahdollisuudet | Virransyöttö, 3-vaiheinen Läpijohdotus, 3-vaiheinen Ovikytkin |
| Overvoltage category | II |

ominaisuudet

| | |
|---|---|
| Suojausluokka | II (suojaeristetty) |
| Valaisimen asennustapa | Ruuvikiinnitys Klipsikiinnitys |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 2500 V AC |
| Nimelliseristysjännite | 300 V AC |
| Asennusmahdollisuudet | Suoraan kaappiprofiiliin, jossa on 25 mm:n rasterijako |
| Valovirta | 900 lm |
| Valon väri | 4 000 K (neutraali valkoinen) |
| Ohje | Liitántätarvikkeet tilattava erikseen |
| Mitat | Leveys: 437 mm Korkeus: 80 mm Syvyys: 44 mm |
| Käyttölämpötila-alue | -20 °C...55 °C |
| Pistorasiat | F/B (tyyppi E, CEE 7/5) |
| Nimelliskäyttöjännite | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Pistorasiatyyppi | F/B (tyyppi E, CEE 7/5) |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 20 |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 0,5 kg |
| Bruttopaino | 0,622 kg |
| Tullitariffinimike | 94054990 |
| ETIM 9 | EC000321 |
| ETIM 8 | EC000321 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |
| Tuotekuvaus | SZ LED system light, 900 lumens, L: 437 mm, 100-230 V, with socket for Belgium/France |

Hyväksynät

Hyväksynät

ENEC

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
PCF-declaration