

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.213

# Järjestelmävalaisin LED

Osavaltio: 28.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.213 - Järjestelmävalaisin LED

LED-järjestelmävalaisin – ensimmäinen erityisesti kytkentäkaappiin suunniteltu valaisin!  
Innovatiivisin LED-tekniikka takaa, että taaimmaisessakin kulmassa on riittävästi valoa.



## ominaisuudet

|                        |  |
|------------------------|--|
| Tilausnro              | SZ 2500.213  |
| Rakenne                | pistorasian kanssa   |
| Hyödyt                 | Ihanteellinen valaistus koko kytkentäkaapissa<br>Valittavissa klipsi-, ruuvi- tai magneettikiinnitys<br>Sopiva varustus kaikkiin käyttötarkoituksiin |
| Rakenne                | Pistorasia<br>90° kääntyvä pistoliitin<br>Valon jakauman asettaminen   |
| Materiaali             | Valaisimen runko: suulakepuristettu alumiini<br>Valaisimen kupu: polykarbonaattia<br>Valaisimen päät: PC-ABS   |
| Väri                   | Kotelo: RAL 7016   |
| Toimitus               | Sis. Kiinnitysruuvit   |
| Nimellisteho           | 11 W   |
| Liitännämahdollisuudet | Virransyöttö, 3-vaiheinen<br>Läp johdotus, 3-vaiheinen<br>Ovikytkin  |
| Overvoltage category   | II   |

# ominaisuudet

|   |   |
|---|---|
| Suojausluokka                                   | II (suojaeristetty)   |
| Valaisimen asennustapa                          | Ruuvikiinnitys<br>Klipsikiinnitys   |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 2500 V AC   |
| Nimelliseristysjännite                          | 300 V AC  |
| Asennusmahdollisuudet                           | Suoraan kaappiprofiiliin, jossa on 25 mm:n rasterijako                              |
| Valovirta                                       | 900 lm  |
| Valon väri                                      | 4 000 K (neutraali valkoinen)   |
| Ohje  | Liitántätarvikkeet tilattava erikseen   |
| Mitat   | Leveys: 437 mm<br>Korkeus: 80 mm<br>Syvyys: 44 mm                                   |
| Käyttölämpötila-alue                            | -20 °C...55 °C  |
| Pistorasiat                                     | CH (tyyppi J, SEV 1011)   |
| Nimelliskäyttöjännite                           | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  |
| Pistorasiatyyppi                                | CH (tyyppi J, SEV 1011)   |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan           | IP 20   |
| Pakkausyksikkö                                  | 1 kpl   |
| Nettopaino                                      | 0,6 kg  |
| Bruttopaino                                     | 0,62 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)                         | 13,6  |
| Tullitariffinimike                              | 94054990  |
| ETIM 9  | EC000321  |
| ETIM 8  | EC000321  |
| ECLASS 8.0                                      | 27189241  |
| Tuotekuvaus                                     | SZ LED-järjestelmävalaisin, 900 lm, pituus 437 mm, 100-230 V, Sveitsi pistorasialla |

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

ENEC

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus  
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK  
PCF-declaration