

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.312

Järjestelmävalaisin LED

Osavaltio: 10.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.312 - Järjestelmävalaisin LED

LED-järjestelmävalaisin – ensimmäinen erityisesti kytkentäkaappiin suunniteltu valaisin!
Innovatiivisin LED-tekniikka takaa, että taaimmaisessakin kulmassa on riittävästi valoa.



ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2500.312
Rakenne	pistorasian ja liiketunnistimen kanssa
Hyödyt	Ihanteellinen valaistus koko kytkentäkaapissa Valittavissa klipsi-, ruuvi- tai magneettikiinnitys Sopiva varustus kaikkiin käyttötarkoituksiin
Rakenne	Liikkeentunnistin Pistorasia 90° kääntyvä pistoliitin Valojen suunnan asettaminen Valon jakauman asettaminen
Materiaali	Valaisimen runko: suulakepuristettu alumiini Valaisimen kupu: polykarbonaattia Valaisimen päät: PC-ABS
Väri	Kotelo: RAL 7016
Toimitus	Sis. Kiinnitysruuvit
Nimellisteho	13 W
Liitäntämahdollisuudet	Virransyöttö, 3-vaiheinen Läpijohdotus, 3-vaiheinen

ominaisuudet

Motion detector	Joo
Overvoltage category	II
Suojausluokka	II (suojaeristetty)
Valaisimen asennustapa	Ruuvikiinnitys Klipsikiinnitys
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 V AC
Nimelliseristysjännite	300 V AC
Asennusmahdollisuudet	Suoraan kaappiprofiiliin, jossa on 25 mm:n rasterijako
Valovirta	1 200 lm
Valon väri	4 000 K (neutraali valkoinen)
Ohje	Liitäntätarvikkeet tilattava erikseen
Mitat	Leveys: 437 mm Korkeus: 85 mm Syvyys: 44 mm
Käyttölämpötila-alue	-20 °C...55 °C
Pistorasiat	F/B (tyyppi E, CEE 7/5)
Nimelliskäyttöjännite	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Pistorasiatyyppi	F/B (tyyppi E, CEE 7/5)
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 20
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,63 kg
Bruttopaino	0,707 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	16,7
Tullitariffinimike	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

ominaisuudet

Tuotekuvaus

SZ LED-järjestelmävalaisin, 1200 lm, pituus 437 mm, 100-230 V, liiketunnistimella

Hyväksynät

Hyväksynät

ENEC

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
PCF-declaration