

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.314 Järjestelmävalaisin LED

Osavaltio: 25.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.314 - Järjestelmävalaisin LED

LED-järjestelmävalaisin – ensimmäinen erityisesti kytkentäkaappiin suunniteltu valaisin!
Innovatiivisin LED-tekniikka takaa, että taaimmaisessakin kulmassa on riittävästi valoa.



ominaisuudet

| | |
|------------------------|--|
| Tilausnro | SZ 2500.314 |
| Rakenne | pistorasian ja liiketunnistimen kanssa |
| Hyödyt | Ihanteellinen valaistus koko kytkentäkaapissa Valittavissa klipsi-, ruuvi- tai magneettikiinnitys Sopiva varustus kaikkiin käyttötarkoituksiin |
| Rakenne | Liikkeentunnistin Pistorasia 90° kääntyvä pistoliitin Valojen suunnan asettaminen Valon jakauman asettaminen |
| Materiaali | Valaisimen runko: suulakepuristettu alumiini Valaisimen kupu: polykarbonaattia Valaisimen päät: PC-ABS |
| Väri | Kotelo: RAL 7016 |
| Toimitus | Sis. Kiinnitysruuvit |
| Nimellisteho | 13 W |
| Liitännämahdollisuudet | Virransyöttö, 3-vaiheinen Läpijohdotus, 3-vaiheinen |

ominaisuudet

| | |
|---|--|
| Motion detector | Joo |
| Overvoltage category | II |
| Suojausluokka | II (suojaeristetty) |
| Valaisimen asennustapa | Ruuvikiinnitys Klipsikiinnitys |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 2500 V AC |
| Nimelliseristysjännite | 300 V AC |
| Asennusmahdollisuudet | Suoraan kaappiprofiiliin, jossa on 25 mm:n rasterijako |
| Valovirta | 1 200 lm |
| Valon väri | 4 000 K (neutraali valkoinen) |
| Ohje | Liitântätarvikkeet tilattava erikseen |
| Mitat | Leveys: 437 mm Korkeus: 85 mm Syvyys: 44 mm |
| Käyttölämpötila-alue | -20 °C...55 °C |
| Pistorasiat | USA/CDN (tyyppi B, NEMA 5-15) |
| Nimelliskäyttöjännite | 100 V - 125 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Pistorasiatyyppi | USA/CDN (tyyppi B, NEMA 5-15) |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 20 |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 0,6 kg |
| Bruttopaino | 0,684 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 16,7 |
| Tullitariffinimike | 94054990 |
| ETIM 9 | EC000321 |
| ETIM 8 | EC000321 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |

ominaisuudet

Tuotekuvaus

SZ LED-järjestelmävalaisin, 1200 lm, pituus 437 mm, 100-125 V, liiketunnistimella

Hyväksynät

Hyväksynät

ENEC
UL

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
PCF-declaration