

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.320

# Järjestelmävalaisin LED

Osavaltio: 9.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.320 - Järjestelmävalaisin LED

LED-järjestelmävalaisin – ensimmäinen erityisesti kytkentäkaappiin suunniteltu valaisin!  
Innovatiivisin LED-tekniikka takaa, että taaimmaisessakin kulmassa on riittävästi valoa.



## ominaisuudet

|                        |                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilausno               | SZ 2500.320                                                                                                                                          |
| Rakenne                | liikeilmaisimen kanssa                                                                                                                               |
| Hyödyt                 | Ihanteellinen valaistus koko kytkentäkaapissa<br>Valittavissa klipsi-, ruuvi- tai magneettikiinnitys<br>Sopiva varustus kaikkiin käyttötarkoituksiin |
| Rakenne                | Liikkeentunnistin<br>90° kääntyvä pistoliitin<br>Valojen suunnan asettaminen<br>Valon jakauman asettaminen                                           |
| Materiaali             | Valaisimen runko: suulakepuristettu alumiini<br>Valaisimen kupu: polykarbonaattia<br>Valaisimen päät: PC-ABS                                         |
| Väri                   | Kotelo: RAL 7016                                                                                                                                     |
| Toimitus               | Sis. Kiinnitysruuvit                                                                                                                                 |
| Nimellisteho           | 13 W                                                                                                                                                 |
| Liitäntämahdollisuudet | Virransyöttö, 2-vaiheinen<br>Läp johdotus, 2-vaiheinen                                                                                               |
| Motion detector        | Joo                                                                                                                                                  |

# ominaisuudet

|                                       |                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Suojausluokka                         | III (SELV)                                                                      |
| Valaisimen asennustapa                | Ruuvikiinnitys<br>Klipsikiinnitys<br>Magneettikiinnitys (lisävaruste)           |
| Asennusmahdollisuudet                 | Suoraan kaappiprofiiliin, jossa on 25 mm:n rasterijako                          |
| Valovirta                             | 1 200 lm                                                                        |
| Valon väri                            | 4 000 K (neutraali valkoinen)                                                   |
| Ohje                                  | Liitântätarvikkeet tilattava erikseen                                           |
| Mitat                                 | Leveys: 437 mm<br>Korkeus: 85 mm<br>Syvyys: 37 mm                               |
| Käyttölämpötila-alue                  | -20 °C...55 °C                                                                  |
| Nimelliskäyttöjännite                 | 24 V - 56 V (DC)                                                                |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 20                                                                           |
| Pakkausyksikkö                        | 1 kpl                                                                           |
| Nettopaino                            | 0,488 kg                                                                        |
| Bruttopaino                           | 0,65 kg                                                                         |
| Tullitariffinimike                    | 94054990                                                                        |
| ETIM 9                                | EC000321                                                                        |
| ETIM 8                                | EC000321                                                                        |
| ECLASS 8.0                            | 27189241                                                                        |
| Tuotekuvaus                           | SZ LED-järjestelmävalaisin, 1200 lm, pituus 437 mm, 24 V DC, liiketunnistimella |

## Hyväksynät

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Hyväksynät | 30 - KC Korea<br>UL + C-UL (listed) |
|------------|-------------------------------------|

# Hyväksynät

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK