

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.320

Järjestelmävalaisin LED

Osavaltio: 9.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.320 - Järjestelmävalaisin LED

LED-järjestelmävalaisin – ensimmäinen erityisesti kytkentäkaappiin suunniteltu valaisin!
Innovatiivisin LED-tekniikka takaa, että taaimmaisessakin kulmassa on riittävästi valoa.



ominaisuudet

Tilausno	SZ 2500.320
Rakenne	liikeilmaisimen kanssa
Hyödyt	Ihanteellinen valaistus koko kytkentäkaapissa Valittavissa klipsi-, ruuvi- tai magneettikiinnitys Sopiva varustus kaikkiin käyttötarkoituksiin
Rakenne	Liikkeentunnistin 90° kääntyvä pistoliitin Valojen suunnan asettaminen Valon jakauman asettaminen
Materiaali	Valaisimen runko: suulakepuristettu alumiini Valaisimen kupu: polykarbonaattia Valaisimen päät: PC-ABS
Väri	Kotelo: RAL 7016
Toimitus	Sis. Kiinnitysruuvit
Nimellisteho	13 W
Liitäntämahdollisuudet	Virransyöttö, 2-vaiheinen Läp johdotus, 2-vaiheinen
Motion detector	Joo

ominaisuudet

Suojausluokka	III (SELV)
Valaisimen asennustapa	Ruuvikiinnitys Klipsikiinnitys Magneettikiinnitys (lisävaruste)
Asennusmahdollisuudet	Suoraan kaappiprofiiliin, jossa on 25 mm:n rasterijako
Valovirta	1 200 lm
Valon väri	4 000 K (neutraali valkoinen)
Ohje	Liitântätarvikkeet tilattava erikseen
Mitat	Leveys: 437 mm Korkeus: 85 mm Syvyys: 37 mm
Käyttölämpötila-alue	-20 °C...55 °C
Nimelliskäyttöjännite	24 V - 56 V (DC)
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 20
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,488 kg
Bruttopaino	0,65 kg
Tullitariffinimike	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Tuotekuvaus	SZ System Light LED, 1200 Lumen, L: 437 mm, 24 V DC, with integral motion sensor

Hyväksynät

Hyväksynät	30 - KC Korea UL + C-UL (listed)
------------	-------------------------------------

Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK