



# SZ 2500.470

## Ovikytkin

Osavaltio: 7.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.470 - Ovikytkin LED-kaappivalaisimelle

LED-järjestelmävalojen nopeaan ja helppoon asennukseen.

## ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2500.470
Rakenne	liitäntäkaapelilla
Tuotekuvaus	LED-järjestelmävalojen nopeaan ja helppoon asennukseen.
Väri	Musta
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Poikkipinta-ala	0,75 mm <sup>2</sup>
Pituus	800 mm
AWG	AWG 18
Normit	Verkkoliitäntäjohtimet: CYJV2 Ovikytkin: NKCR
Mitat	Leveys: 31 mm Korkeus: 78 mm Syvyys: 30 mm Pituus: 800 mm
Sähköliitäntä	2,5 A
Nimelliskäyttöjännite	230 V (AC) 24 V (DC)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,1 kg
Bruttopaino	0,11 kg
Tullitariffinimike	85365019
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

# ominaisuudet

---

Tuotekuvaus

SZ Door-operated switch, with connection wire, L: 800 mm, black, UL

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

CQC  
CQC-CCC  
UL + C-UL (listed)

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus  
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK