


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.470

Ovikytkin

Osavaltio: 26.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.470 - Ovikytkin LED-kaappivalaisimelle

LED-järjestelmävalojen nopeaan ja helppoon asennukseen.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2500.470
Rakenne	liitántäkaapelilla
Tuotekuvaus	LED-järjestelmävalojen nopeaan ja helppoon asennukseen.
Väri	Musta
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Poikkipinta-ala	0,75 mm ²
Pituus	800 mm
AWG	AWG 18
Normit	Verkkoliitántäjohtimet: CYJV2 Ovikytkin: NKCR
Mitat	Leveys: 31 mm Korkeus: 78 mm Syvyys: 30 mm Pituus: 800 mm
Sähköliitántä	2,5 A
Nimelliskäyttöjännite	230 V (AC) 24 V (DC)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,1 kg
Bruttopaino	0,11 kg
Tullitariffinimike	85365019
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

ominaisuudet

Tuotekuvaus

SZ ovikytkin, liitäntäjohdolla, pituus 800 mm, musta, UL

Hyväksynät

Hyväksynät

CQC
CQC-CCC
UL + C-UL (listed)

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK