

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.710

Pistorasia

Osavaltio: 4.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.710 - Pistorasia LED-kaappivalaisimelle

Yhdessä LED-järjestelmävalaisimen kanssa pistorasia muodostaa joustavan rakennussarjan kansainväliseen käyttöön.



ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2500.710
Tuotekuvaus	Yhdessä LED-järjestelmävalaisimen kanssa pistorasia muodostaa joustavan rakennussarjan kansainväliseen käyttöön.
Hyödyt	Samat liitännäosaosat kuin LED-järjestelmävalaisimissa Peräkkäisliitännäkelpoinen LED-järjestelmävalaisimien kanssa Joustava asennus koko kaappiin ja ovikehykseen mahdollinen Pistorasian ergonominen sijainti pinnoilla Ei ylimääräisiä johdotustöitä LED-järjestelmävalaisimen yksinkertaisen liitännäteknikan ansiosta
Materiaali	Muovi
Väri	RAL 7016
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Liitännämahdollisuudet	Virransyöttö, 3-vaiheinen Läpijohto, 3-vaiheinen
Ohje	Käytön mukaan tarvitaan läpijohto tai 3-napainen syöttö
Mitat	Leveys: 163 mm Korkeus: 68 mm Syvyys: 43,5 mm

ominaisuudet

Käyttölämpötila-alue	-20 °C...55 °C
Pistorasiat	D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/3)
Nimelliskäyttöjännite	195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,26 kg
Bruttopaino	0,28 kg
Tullitariffinimike	85366990
ETIM 9	EC000330
ETIM 8	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Tuotekuvaus	Socket box for LED system light, with socket for Germany, with earthing-pin (type F, CEE 7/3)

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus PCF-declaration
------------	---