


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.715 Pistorasia

Osavaltio: 7.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.715 - Pistorasia LED-kaappivalaisimelle

Yhdessä LED-järjestelmävalaisimen kanssa pistorasia muodostaa joustavan rakennussarjan kansainväliseen käyttöön.



ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2500.715
Tuotekuvaus	Yhdessä LED-järjestelmävalaisimen kanssa pistorasia muodostaa joustavan rakennussarjan kansainväliseen käyttöön.
Hyödyt	Samat liitännäosaosat kuin LED-järjestelmävalaisimissa Peräkkäisliitännäkelpoinen LED-järjestelmävalaisimien kanssa Joustava asennus koko kaappiin ja ovikehykseen mahdollinen Pistorasian ergonominen sijainti pinnoilla Ei ylimääräisiä johdotustöitä LED-järjestelmävalaisimen yksinkertaisen liitännäteknikan ansiosta
Materiaali	Muovi
Väri	RAL 7016
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Liitännämahdollisuudet	Virransyöttö, 3-vaiheinen Läp johdotus, 3-vaiheinen
Ohje	Käytön mukaan tarvitaan läp johdotus tai 3-napainen syöttö
Mitat	Leveys: 163 mm Korkeus: 68 mm Syvyys: 43,5 mm

ominaisuudet

Käyttölämpötila-alue	-20 °C...55 °C
Pistorasiat	CN (tyyppi I, GB 1002)
Nimelliskäyttöjännite	195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,26 kg
Bruttopaino	0,274 kg
Tullitariffinimike	85366990
ETIM 9	EC000330
ETIM 8	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Tuotekuvaus	SZ socket box for LED system light, with socket for China,

Hyväksynät

Hyväksynät	CQC-CCC
Selitykset	PCF-declaration