

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2508.020 Seinäkiinnike

Osavaltio: 7.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2508.020 - Seinäkiinnike AX-teräslevylle, KX-teräslevylle, AX IT:lle, EL:lle

Ihanteellinen kätevään seinäkoteloiden yksinasennukseen myös ahtaissa tiloissa.

ominaisuudet

Tilausnro	AX 2508.020
Tuotekuvaus	Ihanteellinen kätevään seinäkoteloiden yksinasennukseen myös ahtaissa tiloissa.
Hyödyt	Ruuvikiinnitys takaa itseporautuvilla ruuveilla kotelon läpi Seinäkiinnike on helppo ripustaa seinälle esiasennettuun ruuviin Erialaisten asennustapojen avulla seinäkiinnityksen voi mukauttaa olosuhteiden mukaan Itseporautuvan ruuvin vaihtoehtona pidikkeen voi kiinnittää myös sisäpuolelta ruuvilla ja mutterilla Lisäksi mahdollisuus mutterikiinnitykseen dynaamisilla sovelluksilla.
Materiaali	Teräslevy, sinkitty
Toimitus	Seinäkiinnike Peitetulpat Sis. kiinnitystarvikkeet
Etäisyys seinässä	20 mm
Sopii:	Kaappityyppi: AX teräslevy KX teräslevy AX IT EL Seinäkotelo AX, 3-osainen
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 3R Type 4 Tyyppi 12
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	0,44 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	0,44 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	83025000
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Tuotekuvaus	SZ Wall mounting bracket, for AX and KX, sheet steel, wall distance: 20 mm

Hyväksynät

Hyväksynät	DNV-GL UL + C-UL - FTTA
------------	----------------------------