

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2509.010

# Nostosilmukat

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2509.010 - Nostosilmukat AX, AE

Kytkentäkaappien nostamiseen nosturilla, sisältää kiinnityskohdan vahvikelevyn.



## ominaisuudet

Tilausno	AX 2509.010
Tuotekuvaus	Kytkentäkaappien nostamiseen nosturilla, sisältää kiinnityskohdan vahvikelevyn.
Toimitus	Nostosilmukat Vahvikelevy
Mitat	Kierre: M12
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppi 12
Sopii:	Kaappityyppi: AX AE
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	0,62 kg
Bruttopaino	0,66 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73182900
ETIM 9	EC002621
ETIM 8	EC002621
ECLASS 8.0	27189262

# ominaisuudet

---

Tuotekuvaus

AX Eyebolts

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

UL + C-UL - FTTA