

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2515.400

Kaaviotasku teräslevyä

Osavaltio: 8.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2515.400 - Kaaviotasku teräslevyä leveyssäädettävä

Kiinnitys oven reikälistaan haluttuun korkeuteen. Leveys säädettävissä helposti.



ominaisuudet

Tilausno	AX 2515.400
Tuotekuvaus	Kiinnitys oven reikälistaan haluttuun korkeuteen. Leveys säädettävissä helposti.
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. Kiinnitysruuvit
Sisäkorkeus	210 mm
Clear width, range	625 - 725
Sopii ovileveyksille	760 mm 800 mm
Sopii:	Kaappityyppi: AX AE-teräslevy CX-yksittäispulpetti CX-pulpetin alaosa
Mitat	Syvyys: 35 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,92 kg
Bruttopaino	1,12 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC000317
ETIM 8	EC000317

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27189267

Tuotekuvaus

AX Sheet steel wiring plan pocket, width-variable, L: 625 - 725 mm,
for door width 760/800 mm