

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2534.100**

**Puoliprofilisylinterilukko**

Osavaltio: 21.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2534.100 - Puoliprofiilisynterilukko AE-kaapeille

Voidaan asentaa jälkeinpäin kaikkiin salpalukolla varustettuihin yksiovisiin AE-koteloihin.

## ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2534.100
Tuotekuvaus	Voidaan asentaa jälkeinpäin kaikkiin salpalukolla varustettuihin yksiovisiin kaappeihin. Peitelevy lukittuu kokonaispituudeltaan 40 tai 45 mm puoliprofiilisynterillä (DIN 18 252). Lisäpeitelevy suojaa lukkopesää likaantumiselta. Kaapin kotelointiluokka pysyy samana. Toimitetaan ilman puoliprofiilisynteritä.
Materiaali	Painevalettu sinkki
Väri	RAL 7035
Ohje	Ei sovi ruostumattomiin koteloihin 1.4404 (AISI 316L) eikä salpalukon SZ 2304.000 kanssa.
Sopii tilausnumerolle	9785040 9785042
Sopii kotelotyypille	AE salpalukolla Seinäkotelo AE salpalukolla AE-pohjainen salpalukolla
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,239 kg
Bruttopaino	0,257 kg
Tullitariffinimike	83016000
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Tuotekuvaus	AE puoliprofiilisynterilukko