

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2535.000

## T-kahva

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2535.000 - T-kahva

Vaihtoehto vakiolukkopesälle varmuuslukkopesällä.

## ominaisuudet

Tilausnro	SZ 2535.000
Rakenne	C
Materiaali	Painevalettu sinkki
Toimitus	Sis. Tiiviste kahdella avaimella
Ohje tilausnumerosta	ei sovi malliin AE 1018.600
Lukko	avainjärjestelmä: varmuuslukkopesällä, lukon nro 3524 E
Sopii kotelotyypille	AE salpalukolla, ruostumaton teräs AE-pohjainen salpalukolla, ruostumaton teräs Yksittäispulpetin kansi ruostumatonta terästä
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,13 kg
Bruttopaino	0,14 kg
Tullitariffinimike	83024110
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Tuotekuvaus	Väännin + 3524E AP-keski- ja yläosa